

Intrare Cablu Conectată în Exterior, CCFO



CCFO este un sistem modular de intrare pentru cabluri rapid, sigur și versatil, care se montează din exterior și oferă etansări sigure și eliberarea de tensiune pentru cablurile pre-asamblate și neasamblate, cu sau fără conectori. Sistemul de intrare pentru cabluri este gestionat din afara dulapului.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARACTERISTICI

Livrare: Cadru, protecție + santuri pentru CCFGs

Descriere: CCFO este un sistem de intrare pentru cabluri inversat, care permite asamblarea completă din exteriorul dulapului. Este fabricat dintr-un plastic rezistent, ranforsat cu fibra de sticlă. Garnitura din cauciuc ajută la asigurarea unei etansări optime cu protecție de nivel IP66. Sistemul CCFI este livrat pregătit cu santuri pentru garnituri mici (CCFGs). Garniturile CCFG trebuie comandate separat. Separatoarele CCFD pot fi cumparate separat dacă este necesară o configurație diferită.

Finisaj: Negru

Inflamabilitate: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6/TPE

Cantitate pachet: 1 bucată

Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +120°C

CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Cable Entry Quantity	Cutout Size	Height	Width	Depth	Material
CCFO816	8	86 x 36mm	64mm	126mm	24.2mm	Plastic
CCFO14	4	46 x 36mm	64mm	81mm	24.2mm	Plastic
CCFO1024	10	112 x 36mm	64mm	153mm	24.2mm	Plastic
CCFO610	6	65 x 36mm	64mm	106mm	24.2mm	Plastic

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte