


Kit de sortie froide/jonction en ligne et de terminaison

APERÇU DU PRODUIT



Le kit nVent RAYCHEM CSE-05-DR combine les caractéristiques suivantes : raccordement en ligne d'un ruban chauffant BSA à un câble d'alimentation flexible ou jonction en ligne de 2 rubans chauffants BSA, et terminaison du ruban chauffant BSA.

Ce kit convient pour un usage en zone ordinaire (non explosible).

Il se compose d'un manchon thermorétractable facile à utiliser et d'un adhésif qui, lorsqu'il est chauffé, forme une barrière semiflexible contre l'humidité.

La continuité électrique est assurée par des sertissages pour les conducteurs et un autre sertissage pour le conducteur de drainage du ruban chauffant.

Grâce à sa faible épaisseur, le raccordement électrique fini ou la jonction finie et la terminaison s'installent sous le calorifuge, directement sur la tuyauterie.

Domaine d'application

Kit de sortie froide/jonction en ligne et de terminaison pour rubans chauffants BSA en zone ordinaire

Contenu du kit

Manchons thermorétractables enduits d'adhésif, manchons isolants, sertissages et notice d'installation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------------|
| Température d'exposition max. en service | 85 °C |
| Intensité maximale | 32 A |
| Résistance diélectrique | 1,3 – 3,5 MV/m |
| Résistivité | 10 ¹² Ω cm |
| Dimensions finales | Longueur approx. de 200 mm |
| Température d'installation minimale | -10 °C |

Installation

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Manchon thermorétractable | 125 °C |
| Torche ou équivalent | Pistolet air chaud min. 1 460 W |

HOMOLOGATIONS

Pour utilisation en zone ordinaire (non-explosible).

Certification du produit



Plus de détails sur la certification du produit, les homologations et les conditions d'utilisation en toute sécurité sont disponibles dans le manuel d'installation à l'adresse www.nVent.com/RAYCHEM.

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Désignation | CSE-05-DR |
| N° réf. (poids) | 1244-021440 (0,05 kg) |

France

Tel 0800 906045
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
salesbelux@nVent.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF