

Anschlussgarnituren und Zubehör für die selbstregelnden Heizbänder Raychem XL-TRACE LSZH, GM und HWAT

PRODUKTÜBERBLICK

Das Raychem RayClic System ist ein einfaches, schnelles und zuverlässiges Verbindungssystem, welches ausschließlich für Raychem selbstregelnde Heizbänder XL-Trace LSZH, FS-A-2X, FS-B-2X, GM und HWAT entwickelt wurde.

Das einfach zu installierende RayClic-System verringert die Installationsdauer beträchtlich und senkt so die Gesamtkosten für die Montage des Begleitheizungssystems.

EINFACH

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Installation in drei Schritten




ZUVERLÄSSIG

- Intuitive Installation
- Robustes, wasserdichtes, UV-beständiges Gehäuse
- Schutzart IP68
- Torx-Befestigungselemente




KOSTENGÜNSTIG

- Schnelle Installation


ANSCHLUSSGARNITUREN MIT STROMANSCHLUSS

Katalognummer	Artikelnummer	Beschreibung
RayClic-CE-02 	235422-000	RayClic-CE-02 kann ein Heizband mit Strom versorgen. Jede Garnitur enthält einen RayClic-CE-02-Stromanschluss, einen RayClic-E-02-Endabschluss, einen RayClic-SB-04-Befestigungswinkel zur Rohrmontage sowie zwei Kabelbinder. RayClic-CE-02 ist mit einem 1,5-m-Stromkabel ausgestattet. Gewicht: 0,8 kg
RayClic-PS-02 	716976-000	RayClic-PS-02 kann als Stromanschlussgarnitur für zwei Heizbänder verwendet werden. Jede Garnitur enthält eine RayClic-PS-02-Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss, zwei RayClic-E-02-Endabschlüsse, einen RayClic-SB-04-Befestigungswinkel zur Rohrmontage sowie zwei Kabelbinder. RayClic-PS-02 ist mit einem 1,5-m-Stromkabel ausgestattet. Gewicht: 0,9 kg
RayClic-PT-02 	636284-000	RayClic-PT-02 kann als Stromanschlussgarnitur für drei Heizbänder verwendet werden. Jede Garnitur enthält einen RayClic-PT-02-T-Abzweig mit Stromanschluss, drei RayClic-E-02-Endabschlüsse, einen RayClic-SB-04-Befestigungswinkel zur Rohrmontage sowie zwei Kabelbinder. RayClic-PT-02 ist mit einem 1,5-m-Stromkabel ausgestattet. Gewicht: 0,9 kg

ANSCHLUSSGARNITUREN OHNE STROMANSCHLUSS

Katalognummer	Artikelnummer	Beschreibung
RayClic-S-02 	364855-000	Verbindungsgarnituren werden installiert, wenn zwei Heizbänder an einem Punkt angeschlossen werden sollen. Jede Garnitur enthält eine RayClic-S-02-Verbindung. Gewicht: 0,6 kg
RayClic-T-02 	441524-000	T-Abzweige werden installiert, wenn drei Heizbänder an einem Punkt angeschlossen werden sollen. Jede Garnitur enthält einen RayClic-T-02-T-Abzweig und einen RayClic-E-02-Endabschluss. Gewicht: 0,9 kg
RayClic-X-02 	001013-000	RayClic-X-02-Garnituren werden installiert, wenn vier Heizbänder an einem Punkt angeschlossen werden sollen. Jede Garnitur enthält einen RayClic-X-02 und zwei RayClic-E-02-Endabschlüsse. Gewicht: 0,9 kg

ZUBEHÖR

Katalognummer	Artikelnummer	Beschreibung
RayClic-E-02 	224727-000	RayClic-E-02 ist eine Ersatz-Endabschlussgarnitur.
RayClic-SB-04 	616809-000	RayClic-SB-04 ist ein Befestigungswinkel zur Rohrmontage und für jede RayClic-Anschlussgarnitur geeignet. In jeder Anschlussgarnitur ist ein Befestigungswinkel enthalten.

Technische Daten zum RayClic-System

Bemessungsspannung	230 V AC
Max. Absicherung	20 A
Maximale Einsatztemperatur (Ohne Stromversorgung)	65 °C
Maximale Umgebungstemperatur (Bei Stromversorgung)	40 °C
Minimale Montagetemperatur	-18 °C
Schutzart Gehäuse	IP68

Geeignet für

Raychem Heizbänder
 XL-Trace LSZH: 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL2-ZH, und 31XL2-ZH (Frostschutz)
 FS-A-2X und FS-B-2X (Frostschutz an Rohrleitungen)
 GM-2X, GM2-XT (Dachrinnenbeheizung)
 HWAT L, M und R (Warmwasser-Temperaturhaltung)

ZULASSUNGEN



AUSLEGUNG UND INSTALLATION

Für die richtige Auslegung und Installation einer RayClic-Anschlussgarnitur konsultieren Sie die beiliegende Auslegungs- und Montageanleitung für das jeweilige Produkt.

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

Für dieses Raychem-Produkt ist der Einsatz eines 30-mA-FI-Schalters vorgeschrieben, um ein Maximum an Sicherheit und Brandschutz sicherzustellen. Alle Heizkreise müssen mit LS-Schaltern mit C-Charakteristik abgesichert werden.

Deutschland

Tel 0800 181 82 05
SalesDE@chemelex.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com

Schweiz

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat