

Ușă vitrată | Dulapuri industriale, DNG



Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.

CARACTERISTICI

Descriere: Ușă cu sticlă securizată transparentă pentru vizualizare în interiorul dulapului. Prevăzută cu sistem de închidere dublu-bit de 3 mm și cadru de ușă. Permite toate opțiunile aferente programului de încuiere. Compatibilă cu gama de dulapuri combinabilă și compactă.

Material: Cadrul: Placă din oțel de 2 mm. Zona de monitorizare: sticlă securizată de 4 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.

Protecție: Conform IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Cerințe montaj: Dacă nu s-a montat o altă ușă anterior, utilizați kitul de balamale DNMK01.

SPECIFICAȚII

- Thickness:

2mm
- Color:

Light Gray
- Material:

Oțel Zincat
- Finish:

Vopsit Pulbere
- Color Code:

RAL 7035

Table 1/1						
Număr de catalog	Article Number	Height	Width	Depth	Window Size	Enclosure Material
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Oțel Zincat
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Oțel Zincat
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Oțel Zincat
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Oțel Zincat
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Oțel Zincat
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Oțel Zincat
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Oțel Zincat
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Oțel Zincat
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Oțel Zincat
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Oțel Zincat
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Oțel Zincat
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Oțel Zincat
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Oțel Zincat
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE