


C25-100-METAL и C3/4-100-METAL

CONNECT AND PROTECT

Не требующий горячего монтажа подсоединительный набор с металлическим сальником

ОБЗОР ПРОДУКТОВ



Подсоединительные наборы nVent RAYCHEM C25-100-METAL и C3/4-100 METAL предназначены для подсоединения греющих кабелей BTV, QTVR, XTVR, HTV и VPL к соединительной коробке с обеспечением электрической изоляции медных жил и саморегулируемого токопроводящего элемента греющего кабеля.

Оплетка греющего кабеля подсоединяется непосредственно к корпусу металлического сальника. Эти подсоединительные наборы могут использоваться с металлическими соединительными коробками или с пластиковыми коробками с пластиной заземления. Они также сертифицированы для применения во взрывоопасных зонах.

Конструкция защитной манжеты токоведущих жил не требует применения фена горячего воздуха или горелки для ее монтажа (не требуется разрешение на производство огневых работ). Неотверждаемый герметик в защитной манжете обеспечивает простоту монтажа и упрощает обслуживание.

Набор C25-100-METAL предназначен для вводов M25, а набор C3/4-100-METAL – для вводов 3/4" с трубной резьбой.

Для вводов в пластиковые коробки предусмотрена дополнительная металлическая контргайка, обеспечивающая соединение с пластиной заземления.

Область применения

Комплект для подключения параллельных греющих кабелей BTV, QTVR, XTVR, HTV и VPL

Комплектация

1 сальник

2 уплотнительные втулки

1 контргайка и уплотнительная шайба (только для M25)

1 изолирующая манжета для жил

1 инструкция по монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Технические характеристики

	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
Резьба	M25 x 1.5	Нормальная трубная резьба 3/4
Материал сальника	Латунь	Латунь
Мин. температура окруж. среды	-60°C	-60°C
Макс. допустимая темп. (для сальника)	180°C	180°C

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальной и взрывоопасной зонах Зона 1 и Зона 2 (газ), Зона 21 и Зона 22 (пыль)

Температурный класс

Температурный класс определяется всей системой.

Сертификация продукта



Более подробная информация о сертификации продукта, разрешениях и условиях безопасной эксплуатации приведена в руководстве по установке на сайте www.nVent.com/RAYCHEM.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
Номер по каталогу и вес	875016-000 (0.31 кг)	440588-000 (0.3 кг)
Материал сальника	Латунь	Латунь
Обозначение изделия	C25-100-METAL-NP	C3/4-100-METAL-NP
Номер по каталогу и вес	1244-002296 (0.31 кг)	1244-001350 (0.3 кг)
Материал сальника	Никелированная латунь	Никелированная латунь
Обозначение изделия	C25-100-METAL-SS	
Номер по каталогу и вес	1244-017869 (0.3 кг)	
Материал сальника	Нержавеющая сталь	

Казахстан

Тел +7.7112.31.67.70
Факс +7.7122.32.55.54
saleskz@nVent.com



Наш мощный портфель брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF