


Skarvsats för varmkrypning under isolering

PRODUKTÖVERSIKT



Dessa skarvsatser är avsedda för skarvning av Raychem BTV, QTVR, XTVR, HTV och VPL självbegränsande värmekablar.

Satsen Raychem S-20 är avsedd för användning med värmekablar BTV och QTVR och S-40 kit är för användning med värmekablar XTVR, HTV och VPL värmekablar.

Alla satser är godkända för användning i explosionsfarliga områden.

Skarvsatserna innehåller krympslangar med lim som vid uppvärmning bildar en semiflexibel, fuktät in kapsling. De levereras med en avtagbar caddy för att optimera den praktiska bekvämligheten under installationen.

Elanslutningen upprätthålls via klämhylsor för ledarna och för värmekabelns fläta.

Tack vare dess design med låg profil kan den färdiga skarven installeras under isoleringen, direkt på rörledningen.

Applikation

	S-20	S-40
	Skarvsats för värmekablar BTV och QTVR	Skarvsats för värmekablar XTVR, HTV och VPL

Satsens innehåll

	Krympslangar för högttemperaturisolering	Krympslangar för högttemperaturisolering, med installationsdon, skruvterminaler och en insexnyckel
--	--	--

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Teknisk information

	S-20	S-40
Max. exponeringstemperatur	110°C (230°F)	260°C (500°F)
Max. märkström	35 A (QTVR)	
Slutliga mått	Längd cirka 180 mm (7 ") Diameter cirka 20 mm (0.8 ")	Längd cirka 300 mm (11.8 ") Diameter cirka 20 mm (0.8 ")
Min. omgivningstemperatur	-60°C (-76°F)	-60°C (-76°F)

Installationsverktyg

Gasolbrännare eller liknande	Min. 1460 W varmluftspistol	Min. 3000 W varmluftspistol*
Lägsta installationstemperatur	-20°C (-4°F)	-60°C (-76°F)

GODKÄNNANDEN

För användning i ordinära och explosionsfarliga områden Zon 1 (gas), zon 21 (damm) Div 2.

Temperaturklassificering

Temperaturklassificering definieras av det kompletta systemet.

Produktcertifiering



Mer information om produktcertifiering, godkännanden och villkor för säker användning finns i installationshandboken på www.chemelex.com.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Benämning	S-20	S-40
Artikelnr (vikt)	1244-022490 (0.05 kg)	1244-022492 (0.11 kg)

*Installationen av S-40 kräver en värmepistol med hög effekt och en erfaren installatör.

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat