


Cutie ABS medie, SABP



Această gamă de casete mici cu borne ABS SABP, cu grad de protecție IP 66, 67, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama SABP este bine adecvată pentru mediile solicitante, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminare, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE UKCA

GOST

IP

CARACTERISTICI

Descriere: Cutie ABS, fără halogen, potrivită pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material: Corp: ABS. Capac simplu: ABS. Capac transparent: policarbonat.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între -40°C și $+60^{\circ}\text{C}$.

Inflamabilitate: UL94 HB.

Protecție: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 ($+35^{\circ}\text{C}$).

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Baza cutiei, capacul, șuruburile capacului din poliamidă și șuruburile de montare.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPECIFICAȚII

Material: ABS
Color: Light Gray
Color Code: RAL 7035
Finish: Smooth

Table 1/1


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Max Mounting Depth	Weight	Quick Ship
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	No
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	No
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	No
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	No
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	No
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	No
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	No
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	No
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	No
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	No
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	No
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	No
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	No
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	No
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	No
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	No

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Max Mounting Depth	Weight	Quick Ship
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	No
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	No
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	No
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	No
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	No
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	No
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	No
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	No
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: Cutia de terminăție cu capac transparent din polycarbonat montat poate fi comandată înlocuind indicativul GE cu TE în numărul articolului. Cutia de terminăție fabricată din polycarbonat poate fi comandată prin înlocuirea indicativului SABP cu SPCP în numărul articolului.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE