


510 nVent-KASSETT EZ-riser



510 nVent CADDY EZ Riser är en snabbstängande rörklämma som är idealisk för vertikala stålrör där det finns plats. Den här lösningen är klar att användas direkt och har avlånga hål för att förenkla monteringen och eliminera risken och besväret med lösa metallbeslag. Tack vare den räfflade utformningen med bricka och huvud kan montörer enkelt montera EZ Riser med ett enda verktyg.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Endast ett verktyg behövs för åtdragning på grund av räfflade brickor

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A.	B.
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning	Certifieringar
5101200EG	179338	12000N	
5100800EG	179336	11100N	UL, cUL
5101000EG	179337	11100N	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Klämman är anpassad för stålrör och bör monteras nedanför en koppling eller råkapad ände med bultar som dras till rekommenderat moment.

Spår och bultar endast för rörstorlekar upp till 12 tum.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

