

CFFP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



CARACTERISTICI

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICAȚII

Material: Polietilenă

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter (Ø)	Height (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30M	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25M	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20M	59 mm	23 mm

Număr de catalog	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter (Ø)	Height (H)
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15M	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Color
EL28CFFP	156070	Black
EL12CFFP	156010	Red
EL25CFFP	156060	Red
EL20CFFP	156050	Yellow
EL16CFFP	156030	Black
EL14CFFP	156020	Green

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte.

și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE