


Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5

Power Utilities



The threaded insert is a metal strip with thread M2.5 and allows the fixing of front panels.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

The collar screws used for fixing partial-width front panels must be 12.3 mm long

Usable for all horizontal rails

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Rack Width	Package Quantity	Length	Material	Product Family	Product Type
34561-328	28 HP	1	146.82 mm	Oțel	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Threaded Insert

Număr de catalog	Rack Width	Package Quantity	Length	Material	Product Family	Product Type
34561-363	84 HP	1	324.62 mm	Oțel	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Threaded Insert
34561-342	42 HP	1	217.94 mm	Oțel	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Threaded Insert
34561-384	84 HP	1	431.3 mm	Oțel	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Threaded Insert

Table 2/2

Număr de catalog	Works With
34561-328	Subracks, Cases
34561-363	Subracks, Cases
34561-342	Subracks, Cases
34561-384	Subracks, Cases

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte.

și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE