

nVent CADDY låsbalksklämma för stångstång



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Låsmuttern kan dras åt för hand för låsning av stången på plats

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången

Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 23), Manufacturers Standardization Society (MSS) ANSI®/MSS-SP-58 (Typ 19 och 23)

SPECIFIKATIONER

Material: Gjutjärn

Slutför: Elektrogalvaniserad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Höjd (H)	Längd (L)
CRLBM8EG	390001	1511574	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Höjd (H)	Längd (L)
CRLBM10EG	390002	1511575	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	A.	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
CRLBM8EG	390001	1511574	25.3 mm	24.9 mm	1100N	1400N
CRLBM10EG	390002	1511575	25.3 mm	24.9 mm	1100N	2200N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 gäller för 1/8" to 3/16" (3 mm till 5 mm) flänstjocklek. Statisk last 2 avser 1/4" to 3/8" (6 mm till 10 mm) flänstjocklek.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

