

40 Фиксаторы Wedge-Lok

CATALOG NUMBER

40-15-LF-LN-M



Экономичный фиксатор Card-Lok предназначен для крепления печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FEATURES

3-сегментная, безвальцовая конструкция

Винтовой механизм

Разнообразные варианты крепления

Длина 50,8 мм (2,0 дюймов) до 304,8 мм (12,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Вес 1,07 г/см (0,096 унций/дюйм)

Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием

DSCC 84103/DSCC CID 59590

Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 6,60 мм (0,260 дюймов)

Макс. расширение 8,38 мм (0,330 дюймов)

Для систем с кондуктивным охлаждением

Среднее усилие зажима (5 дюймов, черное анодное покрытие) = 272 фунтов

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer

Material: Алюминий

Clamp Force: 91 – 136kgf

Gap Width: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE