

# 311 Устройство для вставки / устройство для извлечения

#### **CATALOG NUMBER**

# **HA311-TC**



Серия 311 была разработана в соответствии с VITA 48.4 и 48.2, чтобы обеспечить 10-кратное механическое усиление при вставке и извлечении плат с разъемами с высокой плотностью контактов. Встроенная пружина обеспечивает положительное давление на разъемы во время активации фиксатора Card-Lok и согласованную самокомпенсацию допусков печатных плат. Серия 311-ТС идеально подходит для обслуживания 2-го уровня; может использоваться в перчатках, и специальные инструменты не требуются.

MARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

### **FEATURES**

Встроенный фиксирующий механизм

Доступна индивидуальная шелкография

Обеспечение самокомпенсации допусков печатных плат

Соответствие 2-ому уровню обслуживания; можно использовать в перчатках, специальные инструменты не требуются

Разработан в соответствии с VITA 48.4 и 48.2

Поддержка положительного давления на разъемах во время активации фиксатора Card-Lok

# PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Inserter/Extractor

With Pin: HeT

Material: Aluminum Alloy 6061-T6

Finish: Hard Black Anodized

Design Feature: Tolerance Compensating

#### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

#### **WARNING**

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

 $^{\Delta}$  WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

# **North America**

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

# Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

## Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

# Middle East & India

Dubai, United Arab **Emirates** +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN** 

**ILSCO SCHROFF TRACHTE**