


Составная направляющая, средняя часть, пластиковый профиль, 220 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: серый, 10 шт.

CATALOG NUMBER

34564-892



Средняя секция направляющих для отдельных составных направляющих из пластика или экструдированного алюминия. Подходит для типов «Стандарт», «Принадлежность» и «4,4-дюймовая печатная плата» и наконечников с кодировкой.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Средняя часть профиля для монтажных направляющих для паза шириной 2 мм

Требуется 2 пластиковых наконечника; они надеваются на оба конца средней части профиля

Направляющие могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм.

Температура хранения: от -40°C до 130°C

PRODUCT ATTRIBUTES

Material: PVC

Color: Серый

Package Quantity: 1

Board Depth: 220mm

Groove Width: 2

Color Code: RAL 7035

Product Family: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Product Type: Направляющие рельсы

Type: Middle Section

Works With: Блочный каркас; Coffrets; Chassis

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Доставка может осуществляться в стандартной упаковке (SPQ). Цена указана за отдельную единицу.

Одна направляющая состоит из 1 пары наконечников и 1 профильного элемента.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE