


U-образная Передняя Панель, С возможностью экранирования, Вырезы D-Sub



U-образная передняя панель с вырезом для разъемов D-Sub. Возможность экранирования тканевой ЭМС-прокладкой.

CERTIFICATIONS



FEATURES

U-образный профиль, передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая

Для текстильного уплотнителя ЭМС

SPECIFICATIONS

Глубина мм (D):	2.5mm
Rack Height:	3U
Rack Width:	4HP
Material:	Алюминий

Finish: Anodized; Passivated

Аксессуар Тип: Передняя панель

Product Type: Передняя панель

Type: Front Panel without Handle

EMC Shielding: No (Retrofittable)

Table 1/2

Catalog Number	Package Quantity	Mounting	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish	Number of Pins
30849-749	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(1) 9
30849-750	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(2) 9
30849-751	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(3) 9
30849-752	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(1) 15
30849-753	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(2) 15
30849-754	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(1) 25
30849-755	1	Screw-on Front	Textile	Anodized	Conductive	(2) 25

Table 2/2

Catalog Number	Treated Edges	Complies With	Высота мм (H)	Ширина мм (W)	Quick Ship
30849-749	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-750	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-751	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-752	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-753	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-754	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-755	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Крепежный материал (втулки, винты с проточкой) заказывается отдельно.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Текстильная ЭМС-прокладка заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

DIAGRAMS

