


Boîte de raccordement pour système modulaire

APERÇU DU PRODUIT





La boîte de raccordement nVent RAYCHEM JB-NH4 est un modèle standard, pour utilisation en zones non explosibles. Elle peut être utilisée pour réaliser un raccordement électrique, une jonction en ligne ou une terminaison de câble. Utilisable avec les rubans chauffants à circuit parallèle autorégulant nVent RAYCHEM industriels.

Il est possible d'installer quatre rubans chauffants au maximum (ou trois rubans avec câble d'alimentation de taille appropriée) aux quatre entrées et de les raccorder au bornier fixé sur rail. Un presse-étoupe (M25) de câble d'alimentation est fourni.

La boîte peut être fixée au mur par les quatre trous dans sa base. Il est recommandé d'utiliser un support nVent RAYCHEM pour le montage de cette boîte sur tuyauterie.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions (en mm)



Boîtier

Zones d'utilisation	Ordinaire (Non explosible)
Classe d'étanchéité	IP66
Entrées	4 x M25
Température d'exposition	-40 °C à +90 °C
Base	Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise
Couvercle	Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise

Bornes

ST-4	Bornes à ressort, fixé sur rail DIN
Tension nominale	Max. 800 V c.a.
Section max. des conducteurs	Multibrins : 4 mm ² Rigides : 6 mm ²
Intensité maximale	Nominale 32 A - Maximum 40 A avec conducteur de 6 mm ² de section
Quantité	4 bornes de phase, pontées par 2, et 2 bornes PE

HOMOLOGATIONS

Pour utilisation en zone ordinaire (Non-explosible)

Certification du produit



Plus de détails sur la certification du produit, les homologations et les conditions d'utilisation en toute sécurité sont disponibles dans le manuel d'installation à l'adresse www.nVent.com/RAYCHEM.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation	JB-NH4
N° réf. (poids)	1244-020911 (0,47 kg)

Accessoires (à commander séparément)

N° réf.	Désignation	Description
192932-000	SB-100	Support à profil creux pour câble, acier inoxydable, vertical
990944-000	SB-101	Support de fixation, double pied, acier inoxydable, horizontal
707366-000	SB-110	Support de fixation, monopied, acier inoxydable, vertical
579796-000	SB-111	Support de fixation, acier inoxydable, vertical

France

Tel 0800 906045
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
salesbelux@nVent.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF