


IEK-25-PIPE и IEK-25-04

CONNECT AND PROTECT

Набор для прохода через теплоизоляцию

ОБЗОР ПРОДУКТОВ



Наборы для прохода через теплоизоляцию предназначены для защиты кабелей при проходе через кожу теплоизоляции. Наборы серии IEK подходят для всех типов греющих кабелей параллельного типа, а также силовых кабелей. Наборы серии IEK могут использоваться как в нормальных, так и во взрывоопасных зонах.

Входящие в комплект сальник и уплотнительная втулка обеспечивают разгрузку напряжений и требуемую герметизацию для предотвращения проникновения влаги под теплоизоляцию.

Набор nVent RAYCHEM IEK-25-PIPE включает простую цельковую трубку, прикрепляемую к трубе, а не к кожуху теплоизоляции. Такая конструкция позволяет проводить монтаж греющего кабеля независимо от монтажа теплоизоляции. Набор IEK-25-04 включает пластину из нержавеющей стали, которая привинчивается к теплоизоляции. Наборы для уплотнения прохода через теплоизоляцию могут использоваться для труб, резервуаров, сосудов и т.д.

Область применения

IEK-25-PIPE	IEK-25-04
Набор для прохода через теплоизоляцию для монтажа на трубе для греющих и силовых кабелей с внешним диаметром от 8 до 17 мм. В наборе 1 комплект	Набор для прохода через теплоизоляцию для труб, резервуаров и сосудов. Предназначен для использования со всеми типами греющих и силовых кабелей с полимерной изоляцией с внешним диаметром от 8 до 17 мм. В наборе 1 комплект

Комплектация

1 полимерная Т-образная трубка 1 пластиковый сальник (М25) с уплотнительной втулкой с круглым отверстием для силового кабеля 1 пакет с 2 силиконовыми уплотнительными втулками для греющего кабеля	1 крепежная пластина из нерж. стали 1 пластиковый сальник (М25) с уплотнительной втулкой с круглым отверстием для силового кабеля 1 пакет с 2 силиконовыми уплотнительными втулками для греющего кабеля 1 контргайка
--	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Размеры

Высота	135 мм
Ширина	120 мм
Пластина	60 x 60 мм (22SWG)

Технические характеристики

	IEK-25-PIPE	IEK-25-04
Макс. допустимая температура		
Для сальника	110°C	110°C
Для трубки	260°C	–

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальной зоне

Сертификация продукта



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер по каталогу (вес)	1244-001050 (0,13 кг)	332523-000 (0,06 кг)
-------------------------	-----------------------	----------------------

Казахстан

Тел +7.7112.31.67.70
Факс +7.7122.32.55.54
saleskz@nVent.com



Наш мощный портфель брендов:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

RAYCHEM

SCHROFF