

Lattialämmitystermostaatti

KUVAUS




Raychem GREEN LEAF EU on seinälle asennettava digitaalinen kosketusnäytöllinen kellolla varustettu lattialämmitystermostaatti.

Termostaatilla on 3 mittaustapaa - lattia-anturi, integroidu huoneanturi tai huoneanturi, jolloin lattia-anturi toimii lämpötilarajoittimena.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Anturitila alustuu automaattisesti riippuen jos lattia-anturijohdin on kytketty vai ei (lattia tai huone)
- Suuri ja selkeä näyttö
- Älykäs monitoiminappi
 - Vaihtaa yhdestä toimintatilasta toiseen
 - Kytkee termostaatin päälle ja pois
 - Tallentaa asetukset
 - Aktivoi termostaatin valmiustilasta (liikkeentunnistustekniikalla)
- Sisäänrakennettu 4 ajastintoimintoa (tapahtumaa)
- Kaksi toimintatilaa
 - Jatkuva tila. Termostaatti tavoittelee asetettua lämpötilaa.
 - Yksi muokattava ohjelma (4 tapahtumaa vuorokaudessa)
- Helppo navigointi

MITAT (MM)



TERMOSTAATIN OHJAUSTILAT

- Ainoastaan huoneanturi
- Ainoastaan lattia-anturi
- Yhdistelmä molemmista jolloin lattia-anturi toimii lämpötilarajoittimena.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	230 VAC (+10 % / -15 %) – 50 Hz
Relelähtö	230 VAC, resistiivinen kuorma enintään 13 A (maks. 3000 W)
Virrankulutus (valmiustilassa)	3 VA
Ympäristön lämpötila - toiminnan aikana	0–40 °C, suhteellinen kosteus 5–95 % (ei kondenssia)
Kytkehtähystereesi	1 K (muunneltavissa 0,5 - 2,0 K:n välillä)
Liittimet	Maks. 2,5 mm ²
Kotelointiluokka	IP 21
Lattia-anturi	Ulkoinen lattia-anturi (lämpötila-alue +5–35 °C) – Lattia-anturikaapelin pituus 3 m (maks. 100 m, 2 x 1,5 mm ²) – NTC, 10 KΩ / 25 °C
Ympäristön lämpötila - kuljetuksen aikana	-10 ... +60 °C
Hyväksynnot	CE-hyväksyntä standardien EN 60730-1:2011 & EN 60730-2-9:2010 mukaisesti Noudattaa RoHS Noudattaa WEEE



LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMIÄ

Termostaattia käytetään alla olevien Raychem -tuotteiden kanssa:

- T2QuickNet 90 W/m² ja 160 W/m²
- T2Red itsesäätyvä lämpökaapeli
- T2Blue-10 W/m ja T2Blue-20 W/m
- T2Green
- CeraPro

PAKKAUS

Pakkauksen sisältö:

- Termostaatti
- Ulkoinen lattia-anturi
- Asennuskehys
- Monikieliset pikaohjeet

TILAUSTIEDOT

	Sähkönumero / PCN
GREEN LEAF EU -termostaatti	26 154 26
Lattia-anturi (varaosa)	1244-002952

Suomi

Tel 0800 11 67 99
SalesFI@chemelex.com