


Kabel till jordningskärl eller jordplåt, RA (To Ground Plate), 4/0 Ground Plate, 70 mm² Concentric

Data Solutions

KATALOGNUMMER

RACY42Q



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

PRODUKTATTRIBUT

Mögelfamiljen: RA (To Ground Plate) Mold Family

Ledarstorlek: 70 mm² koncentrisk

Ledarens ytterdiameter, nominell: 10.92mm

Jordningsplatta/jordningsuttag: 4/0 jordplatta

Formdelning: Vertikal

Delad degel: Nej

Slitplåtar: Nej

Endast form: Nej

Svetsmaterial: 150 eller 150PLUSF20, säljs separat

Handtagsklämma: L160, säljs separat

Prisnyckel: C.

Enkel användning: Föredras

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera nVent ERICO Cadweld Exolon form för tillämpningar som datorrum, kulvert eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformen artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). På samma sätt benämns nVent ERICO Cadweld Exolon svetsmaterial med XL-prefix (t.ex. blir 150 en XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

XX-X-XX-XX-XX-XX-L-M-W		
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Formfamilj	
XX	Jordstavens typ	
XX	Ledarkod	
XX	Jordningsuttag	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE