


REPISA DESLIZANTE PARA ARMazón



La repisa deslizante para armazón permite fácil acceso a dispositivos montados en estantes. El estante es de acero calibre 16 con soportes de acero calibre 12. Todo el conjunto tiene acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035. El estante se monta en los postes verticales delanteros y traseros del armazón. La certificación de carga es de 110 lb (50 kg).

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	D (mm)	D (pulg.)	J (mm)	J (pulg.)	Extensión de la repisa (mm)	Extensión de la repisa (pulg.)
PFSHP66	461	18.15	475	18.70	450	17.72
PFSHP68	661	26.02	475	18.70	670	26.38
PFSHP86	461	18.15	675	26.58	450	17.72
PFSHP88	661	26.02	675	26.58	670	26.38



87799840

ESTANTE PARA ARMazón




El estante ventilado para armazón se monta en el patrón de orificios verticales de un armazón y provee una superficie fija para el equipo. El estante es de acero calibre 16 con acabado de pintura pulverizada de poliéster gris texturizado RAL 7035.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	D (mm)	D (pulg.)	W (mm)	W (pulg.)
PFSH64	300	11.81	548	21.57
PFSH65	400	15.75	548	21.57
PFSH66	500	19.68	548	21.57
PFSH68	700	27.56	548	21.57
PFSH69	800	31.50	548	21.57

Número de catálogo	D (mm)	D (pulg.)	W (mm)	W (pulg.)
PFSH75	400	15.75	648	25.51
PFSH76	500	19.68	648	25.51
PFSH78	700	27.56	648	25.51
PFSH84	300	11.81	748	29.45
PFSH85	400	15.75	748	29.45
PFSH86	500	19.68	748	29.45
PFSH88	700	27.56	748	29.45
PFSH89	800	31.50	748	29.45
PFSH104	300	11.81	948	37.32
PFSH105	400	15.75	948	37.32
PFSH106	500	19.68	948	37.32
PFSH108	700	27.56	948	37.32




87415124

ESTANTE PARA IMPRESORA



El estante para impresora se utiliza para sostener una impresora de alimentación continua. El estante se monta directamente en un armazón PROLINE. Los estantes para papel pueden ajustarse verticalmente. Toda la unidad se desliza 17 pulgadas del gabinete para permitir un acceso fácil. Compatible con armazones de 600 u 800 mm de anchura que tengan una profundidad de 600 mm o mayor.

BOLETÍN: P20




Número de catálogo	Compatible con (mm)	W (mm)	W (pulg.)
PPSH66	600 x 600 or 600 x 800	464	18.27
PPSH86	800 x 600 or 800 x 800	663	26.10

La unidad PPSH66 puede instalarse con las ranuras para papel adelante y atrás, o a la izquierda y a la derecha.

Se requieren cintas de rejilla al montar el estante para impresora en armazones de más de 600 mm de profundidad.


RIELES DE CONTROL DE CABLES



El estante para impresora se utiliza para sostener una impresora de alimentación continua. El estante se monta directamente en un armazón PROLINE. Los estantes para papel pueden ajustarse verticalmente. Toda la unidad se desliza 17 pulg. del gabinete para permitir un acceso fácil. Compatible con armazones de 600 u 800 mm de anchura que tengan una profundidad de 600 mm o mayor.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	L (mm)	L (pulg.)	Compatible con armazón de profundidad
PWMR4	304	12.0	400
PWMR5	404	15.9	500
PWMR6	504	19.8	600
PWMR8	704	27.7	800
PWMR9	775	30.51	900



INTERRUPTOR DE LUZ ACTIVADO POR PUERTA



El interruptor activado por puerta se monta en el armazón e incluye componentes de montaje. La placa de montaje es de acero calibre 14 con acabado chapado.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo	Descripción
PLFSWD	Paquete de interruptor de luz activado por puerta