


nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido



CONNECT AND PROTECT

SICUREZZA

Realizzato in acciaio armonico per una migliore resistenza e durata

Fattore di sicurezza 3:1 per il carico statico

Conforme a UL 2239 – materiale di supporto per conduit, tubazioni e cavi

La finitura nVent CADDY Armour offre una garanzia di 10 anni contro la corrosione

Lo standard di nVent CADDY Armour comprende una resistenza minima di 1000 ore alla ruggine rossa secondo il test previsto dalle norme ASTM B117 / EN ISO 9227

La finitura nVent CADDY Armour è conforme alla direttiva RoHs e alla regolamentazione REACH

Nessun bisogno di infilare le dita nel profilo

Dopo avere stretto il dado, i bordi svasati fanno presa sul labbro del profilo

Il dado si serra sulla filettatura quando viene applicato il carico e si incunea verso l'esterno per fissarsi saldamente sul profilo

Il filetto unico si blocca più saldamente di un filetto tradizionale o un impronta di filetto

RAPIDITA' D'INSTALLAZIONE

Basato sulla tecnologia brevettata di "montaggio a pressione" nVent CADDY Rod Lock, questo dado per profili strut rende l'installazione di trapezi prefabbricati per carichi leggeri o addirittura di una sospensione con singola barra filettata ancora più veloce

La regolazione fine in altezza dell'installazione può essere fatta semplicemente svitando o avvitando la barra filettata

Montaggio a Scatto sul Profilo Strut

- Nessuna molla con cui lottare
- Nessun bisogno di infilare le dita nel profilo

FACILITA' DI UTILIZZO

Può essere utilizzata con barre leggermente danneggiate e non sbavate correttamente alle estremità

La rondella integrata con linguetta a molla mantiene il QCN in posizione durante l'installazione ed evita la necessità di componenti sciolti / rondelle quadrate

Il design in acciaio armonico consente al dado di adattarsi al profilo imperfetto

Funziona con filettature sia imperiali che metriche di dimensioni simili:

- 1/4" & M6
- 5/16" & M8
- 3/8" & M10
- 1/2" & M12

La guida di montaggio accompagna l'elemento di fissaggio filettato nel dado e nei bracci di bloccaggio senza piegarsi

Stampate sulle parti per facilità d'uso:

- Misura della barra filettata
- Freccia indicante il senso di montaggio

Può essere usato in differenti configurazioni:

- Applicazioni a parete
- Applicazioni a soffitto
- Applicazioni a trapezio

Il colore della linea corrisponde all'obiettivo principale di ogni caratteristica:

SICUREZZA

RAPIDITA' D'INSTALLAZIONE

FACILITA' DI UTILIZZO



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER