

Fäste för balkbom



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kan monteras på bjälkar eller I-balkar

Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Ingen montering krävs

Inga lösa delar

Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Skruvdiameter (Sc)	A.
CSBBARJEG	404354	Gjutjärn	Elektro galvaniserad	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.
---------------	---------------	----	----

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästning och stagprofil ingår ej.

UL Belastning				
Delnummer	Strukturinfästning	Flänstjocklek	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

FM Belastning					
Stöddriktning	Ledningsrör dimension	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallell	Inte tillämplig	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Vinkelrät	Inte tillämplig	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

