We connect and protect

nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet



DESIGN

- Idealiskt för förläggning av stråk med flera rör, kabelrännor och luftbehandlingsapparater
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Slutför: Varmförzinkad

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)
PSB24A	360475	1653289	Polyethylene, Polypropylene, Stål	610 mm	673 mm	142 mm
PSB36A	360477		Polyethylene, Polypropylene, Stål	914 mm	978 mm	142 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)
PSB42A	360478		Polyethylene, Polypropylene, Stål	1067 mm	1143 mm	142 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Ytarea	Enhetens vikt	Statisk belastning
PSB24A	360475	1653289	203 mm	118709mm²	2 kg	8900N
PSB36A	360477		203 mm	118709mm²	4 kg	8900N
PSB42A	360478		203 mm	183225mm²	4 kg	13340N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last antas vara jämnt fördelad.

DIAGRAMS





VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.