

nVent CADDY Speed Link SLK Låsanordning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerdiameter	Höjd (H)	Bredd (W)
SLK2C200	196600	1568176	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm
SLK2R10	196770		Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerdiameter	Höjd (H)	Bredd (W)
SLK3C200	196730	1568118	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	62 mm	24 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Certifieringar
SLK2C200	196600	1568176	12.5 mm	90 ° Max	UL, cUL, ITB
SLK2R10	196770		12.5 mm	90 ° Max	UL, ITB, cUL
SLK3C200	196730	1568118	16 mm	90 ° Max	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

