


Speedway kabelstege



SPEEDWAY Kabelstege är ryggraden i SPEEDWAY-kabelstegesystemet. Mycket konstruerade funktioner hjälper till att säkerställa en säker installation som följer branschkode och standarder för högpresterande kablar. Kabelstegen är designad för att effektivt hantera fältövergångar med hjälp av SPEEDLOK integrerade kopplingssystem.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Enkla kabelstegeövergångar med innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem

Säkerhetskant skyddar kablar under installationen

Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska

SPECIFIKATIONER

Slutför: Varmförzinkad


Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Höjd (H)	A.	B.
CL110X750HD	840040	750 mm	110 mm	25 mm	85 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Höjd (H)	A.	B.
CL110X900HD	840050	900 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X150HD	840000	150 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X600HD	840030	600 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X450HD	840020	450 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X300HD	840010	300 mm	110 mm	25 mm	85 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

