


Sats med korgmuttrar

Data Solutions



Korgmuttrar möjliggör ett urval av mutter- och bultstorlekar och är enkla att byta ut till skillnad från förgängade hål. Cage muttrar är lätta att använda på material som är för tunna eller mjuka för att gängas.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering av delar som kräver en gängstorlek på M4 eller M5

För standardjordning använd en jordmutter och bricka på minst en fästpunkt

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Mutter

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Slutför	Förpackningskvantitet	Gängstorlek	Produktfamilj	Typ	Fungerar med.
---------------	---------	-----------------------	-------------	---------------	-----	---------------

21120-131	Zinkpläterad	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Hylsmutter, Jordning	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-129	Zinkpläterad	10	M5		Hylsmutter, Jordning	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-127	Zinkpläterad	10	M4		Hylsmutter, Jordning	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	Zinkpläterad	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Hylsmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	Zinkpläterad	50	M4		Hylsmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-004	Zinkpläterad	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Hylsmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-216	Zinkpläterad	100	M5		Hylsmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-132	Zinkpläterad	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Hylsmutter, Jordning	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

21100-002	Zinkpläterad	100	M4		Hylsmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	Zinkpläterad	100	M5		Hylsmutter, Jordning	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-128	Zinkpläterad	100	M4		Hylsmutter, Jordning	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	Zinkpläterad	50	M5		Hylsmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE