

Intelligent iPDU, EN1403, 400 V AC, 3-PH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1403



Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ineffekten för hela PDU:n, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktöglös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (36) C13; (6) C19

Sockelkvantitet: 42

Färg: Svart

Krets brytare: Ingen krets brytare

Switchade uttag: Nej

Kretsbytarens kvantitet: 0

Märkeffekt: 11,0 kVA

Ingångskabelns längd: 3m

Placering av ingångskabel: Toppmatning

Inspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Maximal ineffekt: 11,0 kVA

Nominell spänning: 415V

On / Off Switch ingår: Nej

Utspänning: 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 16 A.

Kontakttyp: IEC 60309 516P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Matningstyp: Ingång

Material: Stål

Slutför: Pulverlackerad

Höjd: 1750mm

Bredd: 52mm

Djup: 53mm

Vikt: 7.11kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE