

# Intelligent iPDU, EN6980, 400 V AC, 3-PH, 63 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EN6980**



Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil

### DESIGN

Enlogic EN6xxx intelligenta strömfördelningsenheter övervakar ineffekt och effekt för varje enskilt uttag och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktöglös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

### PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (18) låsning C13/C15; (18) låsning C13/C15/C19/C21

Sockelkvantitet: 36

Färg: Svart

Kretsbrytare: 20 A, 1-polig, hy-Mag

Switchade uttag: Ja

Kretsbrytarens kvantitet: 12

Märkeffekt: 34,6 kVA Nordamerika; 43,5 kVA internationellt

Placering av ingångskabel: Toppmatning

Maximal ineffekt: 34,6 / 43,5 kVA

Inspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

On / Off Switch ingår: Ja

Nominell spänning: 415V

Utspanning: 208 – 230VAC

Kontakttyp: IEC 60309 560P6/56P6

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 60 A (48 A) Nordamerika; 63 En internationell

Löstagbar ingångskabel: Nej

Rackenheter: 0U

Material: Stål

Slutför: Pulverlackerad

Matningstyp: Utlopp

Höjd: 1826mm

Bredd: 56mm

Djup: 95mm

Vikt: 14.53kg

Förpackningskvantitet: 1

Ingångskabelns längd: 1.8m

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**