

Koaxialt överspänningsskydd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Enkel insticksinstallation

Levereras med monteringsfäste och jordledaranslutning

Låg införande- och returförlust

Fungerar i brett frekvensspektrum

SPECIFIKATIONER

Kapacitans:	1.5 pF
Isolationsresistans:	10
Max urladdningsström (Imax), per läge:	20kA 8/20 µs
Impulsivt liv:	400 vid 500 A 10/1000 µs
Frekvens:	0 - 3 GHz
Kapslingens klassning:	IP 20;NEMA®-1
Kapslingsmaterial:	Metall
Temperatur:	-40 to 90 °C


Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Max. jordkabelstorlek	Anslutningstyp	Gnistspänning vid 100 V/ μ s	Gnistspänning vid 100 V/s.	Djup (D)
CSP1F600		2.5mm ²	F-typ, man/kvinna	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1F90	0634197	2.5mm ²	F-typ, man/kvinna	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1NB600	0634198	2.5mm ²	N-typ, Kvinna/Kvinna	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NMF600	0634201	2.5mm ²	N-typ, man/kvinna	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NMF90	0634202	2.5mm ²	N-typ, man/kvinna	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1SMA90		2.5mm ²	SMA, man/kvinna	450 V	72 - 108 V	25.4mm

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Enhetens vikt
CSP1F600		25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	0634197	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	0634198	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	0634201	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	0634202	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90		25 mm	25 mm	0.13 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE