



Jordplatta av koppar



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMS



DESIGN

Erbjuder ett stort ytområde för att sprida ut ström ner i marken

Finns att tillgå olika storlekar och konfigurationer av jordningstampen

SPECIFIKATIONER

Yta: Ren
Material: Koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd	Längd	Kopplingsflätaanslutning	Tjocklek
710190	710190	0682726	600 mm	600mm	Ingen	1.5 mm
710200	710200	0682727	600 mm	600mm	Ingen	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Jordplåtselektrod	
C	Material	C: Koppar (C11000)
E	Anslutning med kabelhärva	C: Kontinuerlig (2 x "L J" ERICO Cadweld-anslutning) E: Ände ("L J" ERICO Cadweld-anslutning) N: Ingen jordningstamp
A	Kod för plåttjocklek (beskickningstolerans)	A: 1/32" (Min. för blix – Cu) B: 1/16" (Min. för kraft – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (Min. för kraft – Stl.) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Kod för plattbredd	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Kod för plattlängd (inches) (3 siffror krävs)	
1L*	Typ av jordningstamp (ERICO kabelkod)	
024*	Kabellängd (tum)	
(T)*	Förtennad	

* Tom om ingen

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE