

DB Earthpoint, en pinnbult



Jordning och bindning är integrerade delar av all modern elektrisk skyddsdesign. Ett effektivt jordningssystem är ett nyckelelement i detta. En potentialutjämnande förbindning mellan alla strömförande delar i en konstruktion och jord krävs för personalens säkerhet i händelse av till exempel ett överledningsfel.

Ett katodskyddssystem hindrar också korrosionsskador på ståldelar och eliminerar dyra underhållsinsatser.

Det är mycket viktigt att den personliga säkerheten tillgodoses, liksom skydd av vital utrustning, och i vissa fall att minimera avbrotten för service och dyrbara stopptider. Med mer än ett sekels erfarenhet av utformning och underhåll av förbindnings- och jordningslösningar, erbjuder ERICO ett kvalitetssystem för att tillgodose dina behov.

DESIGN

Prioriterad anslutningsjordpunkt

Möjliggör tillverkning av jordningsbryggan med nVent ERICO Cadweld exoterma anslutningar för infästning mot en massiv, rundflätad eller platt ledare av koppar eller stål

Skrubar och muttrar medföljer omonterade

Ett plastlock sitter över det gängade hålet för att skydda det mot betong

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Gängstorlek (TS)
DB16A	166180	0632476	55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10A	166120	0632478	55 mm	16 mm	50 mm	M10
DB12ABLK			55 mm	16 mm	50 mm	M12
DB12A	166150	0632474	55 mm	16 mm	50 mm	M12

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Gängstorlek (TS)
DB16ABLK			55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10ABLK			55 mm	16 mm	50 mm	M10

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montage krävs ledare och nVent ERICO Cadweld-anslutningar som beställs separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE