


nVent ERICO Cadweld Exolon kabel till stål, HA, Steel Pipe or Flat Surface, #6 Concentric, 24" Minst Rör

Data Solutions

KATALOGNUMMER

XLHAA1H



nVent ERICO Cadwell Exolon anslutningar utvecklades 1988 och representerar ett betydande framsteg inom svetsade elektriska anslutningar för känsliga inomhustillämpningar som datacenter, sjukhus och renrumstillämpningar. Genom eliminering av praktiskt taget all rökutveckling och ett unikt elektroniskt tändsystem är detta en utmärkt lösning för känsliga tillämpningar. Varje paket av nVent ERICO Cadwell Exolon innehåller keramiska filter som ger extremt låga utsläpp för anslutningen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

PRODUKTATTRIBUT

Mögelfamiljen: HA Mold Family

Ansluter till: Stålrör eller plan yta

Ledarstorlek: #6 koncentrisk

Ledarens ytterdiameter, nominell: 4.67mm

Rörstorlek: 24in min

Ytterdiameter (OD): 609.6mm min

NB/DN: 600 min

Formdelning: Ingen

Delad degel: Nej

Slitplåtar: Nej

Endast form: Nej

Svetsmaterial: XL45, säljs separat

Handtagsklämma: B323N2 och B322, säljs separat

Ram: Bifogad

Ledarhylsa: B112, säljs separat

Prisnyckel: XLA

Enkel användning: Föredras

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

En provsvetsning bör utföras för att kontrollera möjligheten att bränna igenom tunna sektioner och bedöma skadliga metallurgiska effekter.

W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M		
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
XL	ERICO Cadweld EXOLON benämning	
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Ledardimension	
LH	Svetsände	VH = Svets på ledarens vänstra ände RH = Svets på ledarens högra ände (Endast till VN-formgjutningsserien)
XX	Rördimension	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	

* Tom om ingen



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE