

ESE Air Terminal för fjärrtestare



The nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal for Remote Tester genererar kontrollerad magnitud och frekvenspuls i toppen av terminalen under högstatiska fält före en blixurladdning. Tack vare den interna styrkretsen möjliggör nVent ERICO ESE Air Terminal for Remote Tester-serien tidig lansering av en uppåtriktad ledare jämfört med andra passiva komponenter. Vid hopparning med nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester, elimineras behovet av manuell testning på anläggningen och skapar en mer autonom, kontinuerlig övervakningslösning.

DESIGN

Utformad och testad enligt NF C 17-102 och liknande standarder

Överlägsen korrosionsbeständighet, även i miljöer med hög salthalt

Snabb och enkel montering

Kompatibel med nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester

Lämplig för användning med flera olika nedledarsystem, inklusive band- och trådleddare samt isolerade nedledare som nVent ERICO ISOonV och nVent ERICO Ericore-ledare

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	Ansluter till	Utlöst förställning, ΔT .	Temperatur	Diameter ($\emptyset$)	Höjd (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	ESEAT fjärrtestare (SIREMOTETES TER)	60 μ s	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Material	Gångstorlek (TS)	Enhetens vikt
SI60I316RT	Rostfritt stål 316L (en 1,4404)	MF25	1.56 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE