

Sats med tapp till skena



DIAGRAMS



DESIGN

Ger material till direkt anslutning av dubb till nolla för skenliv med hjälp av den exotermiska processen

Satsen innehåller en nVent ERICO Cadweld formplacerare, formrengöringsverktyg, flinttändare, dubbar, brickor och muttrar

SPECIFIKATIONER

Antal anslutningar:	1
Minsta beställningskvantitet:	50
Typ av järnväg:	RI52;RI59

Table 1/2

Katalognummer	Material	Mögelfamiljen	Längd (L)	Diameter (Ø)	Gängstorlek (TS)	Bultar
PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8-TUMS UNC	Rostfritt stål (1)

Katalognummer	Material	Mögelfamiljen	Längd (L)	Diameter (Ø)	Gängstorlek (TS)	Bultar
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8-TUMS UNC	Rostfritt stål (1)

Table 2/2


Katalognummer	Brickor	Muttrar
PBK244	3/8-tums låsbricka i silikon (1)	3/8-tums -16 UNC sexkantsmutter i silikon (1)
PBK245	5/8-tums låsbricka i silikon (1)	5/8-tums -11 UNC sexkantsmutter i silikon (1)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Svetsram säljs separat.

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE