

Samlingsskena för jordad telekom



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller TIA-607-C och efterlever rekommendationerna i BICSI®

Förenlig med NEMA®-standarder

Accepterar två håls kabelskor med 5/16" eller 7/16" bulthål (hårdvara ingår ej)

Splitssatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan

SPECIFIKATIONER

Tjocklek (T): 6.35 mm

Bredd (W): 50.8 mm

Material: Koppar

Table 1/2


Katalognumme r	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 1 antal par.	Hålstorlek 2 (HS2)
TGBA12L06P	Nej	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Ja	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm

Katalognummer	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 1 antal par.	Hålstorlek 2 (HS2)
TGBA20L12PT	Ja	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	Nej	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Ja	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18PT	Ja	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2

Katalognummer	Hålstorlek 2 antal par.	A.	B.	C.
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE