

EB-60 jordning och neutral samlingskena



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar


Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	EB60
Artikelnummer	568661
Material	Mässing
Antal anslutningar	60
Ledarstorlek, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 4 - 16 mm ² Stranded (58) 1,5 - 4 mm ² flertrådig

Katalognummer	EB60
Ledningshylsa, storlek, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (1) 2.5 - 16 mm ² (58) 0,75-4 mm ²
Ledarstorlek, UL	(1) #6 Stranded (1) #12 - #6 Stranded (58) #16 - #10 Stranded (58) #16 - #10 Solid
Max. strömstyrka	250A
Djup (D)	13mm
Höjd (H)	13 mm
Bredd (W)	462 mm
Tjocklek (T)	5 mm
A.	376 mm
B.	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Enhetens vikt	0.31 kg
Överensstämmer med.	IEC® 61439,1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE