

Intelligent iPDU, EN1950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1950

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil



DESIGN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ineffekten för hela PDU:n, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktyslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Socketkvantitet: 42

Färg: Svart

Kretsbrytare: 20 A, 1-polig, hy-Mag

Switchade uttag: Nej

Kretsbytarens kvantitet: 12

Märkeffekt: 34,6 kVA Nordamerika; 43,5 kVA internationellt

Ingångskabelns längd: 1.8m

Placering av ingångskabel: Toppmatning

Inspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Maximal ineffekt: 14,4 kVA

Nominell spänning: 415V

On / Off Switch ingår: Nej

Utspänning: 208 – 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 60 A (48 A) Nordamerika; 63 En internationell

Kontakttyp: IEC 60309 560P6/56P6

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Matningstyp: Ingång

Material: Stål

Slutför: Pulverlackerad

Höjd: 1826mm

Bredd: 56mm

Djup: 75mm

Vikt: 12.5kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE