


Universal samlingsskena stöd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Universal fixing system

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Överensstämmer med.	Typisk märkström för tillämpning	Samlingsskenor per fas
---------------	---------------	----------	----------	---------------------	----------------------------------	------------------------

UBS4-5T	551020	2674420	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4
UBS2-10T	551080		Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek	Bredd (W)	A.
UBS4-5T	551020	2674420	30 - 125 mm	5 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm
UBS2-10T	551080		30 - 120 mm	10 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	D.
UBS4-5T	551020	2674420	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080		176 mm	307 mm	110 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE