


Kabelgenomföring, förskruvning rektangulär, CEPL



CEPL-kabelingångarna passar perfekt i tillämpningar där skåpet behöver många inkommande och utgående kablar men monteringsutrymmet är begränsat. CEPL-ingångarna kan installeras snabbt och enkelt utan verktyg.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

DESIGN

Ytbehandling: Grå

Leveransförpackning: 10

Beskrivning: Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring utan verktyg för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Fästsystemet är kompatibelt med en vägg tjocklek på 1,5 till 2,5 mm.

Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Kapslingsklass: IP54, NEMA 1, 12

Material: TPO

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Antal kabelingångar	Kabelingång	Konfiguration	Utstansad storlek	Höjd	Bredd
CEPL1224	12	(12) 1.0 - 15.0 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1824	18	(4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL2624	26	(16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1724	17	(5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4824	48	(48) 1.0 - 6.5 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1424	14	(14) 1.0 - 12.1 mm	12 x 1.0-15.0mm (.04-.59)	36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL5024	50	(50) 1.0 - 6.55 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4224	42	(12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1924	19	(12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE