

Varistar CP glasdörr med 1-punktslås

Data Solutions



Varistar CP glasdörr Enpunktslås för IP 20-tillämpningar.

DESIGN

St, 1,5 mm

Säkerhetsglas, 6 mm

Nyckellåsets lock

Öppningsvinkel 180 grader

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Material: Stål; Glas

Skyddsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Låstyp	Förpackningskvantitet	Färg
21630-487	38U	1800mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-482	24U	1200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-018	47U	2000mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Låstyp	Förpackningskvantitet	Färg
21630-481	24U	1200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-483	29U	1400mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-484	29U	1400mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-399	38U	1800mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-019	47U	2200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-485	33U	1600mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-395	29U	1400mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-486	33U	1600mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-017	42U	2200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-394	29U	1400mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-398	38U	1800mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-488	38U	1800mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-492	47U	2200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-392	24U	1200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-016	42U	2000mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-491	47U	2200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-490	42U	2000mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-397	33U	1600mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Låstyp	Förpackningskvantitet	Färg
21630-489	42U	2000mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-393	24U	1200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-396	33U	1600mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP

Katalognummer	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE