

Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection

Data Solutions

Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.



DESIGN

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

Lateral and rear cable entry possible

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp/rackbas

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Typ
24630-044	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-045	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-046	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-047	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-048	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-049	Pulverlackerad	Vältskydd

Katalognummer	Yta	Typ
24630-050	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-051	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-052	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-053	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-054	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-055	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-085	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-086	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-087	Pulverlackerad	Vältskydd
24630-088	Pulverlackerad	Vältskydd

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Only for use in conjunction with plinth or mobile plinth.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE