

Luftterminalbas, justerbar stansad, Imperial gänga



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För användning på plana, vertikala eller lutande ytor

Uppfångarens stöd är justerbart på fältet vilket eliminerar behovet av sviveladaptar.

Finns för-konfigurerad för vertikala applikationer

Installeras med lim eller skruvfästen

Positiv enkelbultsspänning för fler-riktad kabelbygling

SPECIFIKATIONER

Ledarstorlek, UL: Klass 1 - klass 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Katalognummer	Material	Gängstorlek (TS)	Typ	Hålstorlek (HS)	Djup (D)	Höjd (H)
LPC30258	Brons, Brass	5/8-TUMS UNC	Platt	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm

Katalognummer	Material	Gångstorlek (TS)	Typ	Hålstorlek (HS)	Djup (D)	Höjd (H)
LPC302M16	Brons, Brass	M16	Platt	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30258	Aluminium	5/8-TUMS UNC	Platt	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPC30212	Brons, Brass	1/2-TUMS UNC	Platt	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30212	Aluminium	1/2-TUMS UNC	Platt	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm


Table 2/2

Katalognummer	Bredd (W)
LPC30258	101.6 mm
LPC302M16	101.6 mm
LPA30258	101.6 mm
LPC30212	101.6 mm
LPA30212	101.6 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Baser av vertikaltyp är förkonfigurerade för tillämpningar med vertikal montering.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE