

# Yttre avskiljande horisontella plattor för kraftdistribution, MSES



Denna separationsplåt i zinkpläterat stål, MSES, lagerförs med olika mått. Du använder den till att separera delsektioner. Du placerar den mellan en montageplåt och dörröppningen för deldörrar. Du behöver inga skruvar, vilket gör monteringen enkel. Den fasta sektionen kan då uppfylla upp till form 4-segregering enligt IEC 61439.

## DESIGN

Beskrivning: Förkapade horisontella separationsplåtar mellan monteringsnivån och frontdörren. Skjuts enkelt på plats och möjliggör form 4-sektionering för MCB- och MCCB-säkringar. Inga skruvar behövs.

Material: 1,5 mm zinkpläterat stål

Leverans: 1 styck.

Det här standardtillbehöret lagerförs och är färdigkapat för montering i skåp med bredden 600 eller 800 mm

Det är enkelt att montera plåtarna och inga skruvar behövs

Arbetstiden minskar eftersom plåtarna är förkapade och inga skruvar behövs för att fästa dem, vilket minskar arbetskostnaden

Den fasta sektionen kan uppfylla upp till form 4-segregering enligt IEC 61439, vilket är ett nödvändigt krav för vissa specifika projekt.

Du fäster montageplåten (MSMPN) direkt i de vertikala profilerna för det fasta systemet (MSFP)

En deldörr (DP) krävs för att täcka det fasta facket

## SPECIFIKATIONER

| Table 1/1     |               |       |                    |         |          |                   |
|---------------|---------------|-------|--------------------|---------|----------|-------------------|
| Katalognummer | Fungerar med. | Bredd | Material           | Slutför | Tjocklek | Kapslingsmaterial |
| MSES600M      | IEC           | 600mm | Stål, Zinkpläterad | Jämn    | 1.5mm    | Mjukt stål        |
| MSES800M      | IEC           | 800mm | Stål, Zinkpläterad | Jämn    | 1.5mm    | Mjukt stål        |
| MSES400M      | IEC           | 400mm | Stål, Zinkpläterad | Jämn    | 1.5mm    | Mjukt stål        |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**