


Oisolerad solid ledare



DESIGN

Solid kabel för ett stort antal olika tillämpningar

Finns i mindre spolstorlekar för bekvämlighets skull

LPA- och LPC-delar används för blixtskyddssystem nedledare eller jordningsapplikationer

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Ledarstorlek	Tvärsnitt
ASC0850	711530		Aluminium	Nakna	8 mm solid	50.3mm ²
RSCC8100	197860		Stål	Varmförzinkad	1/0 lyser med fast sken	50.3mm ²
RSCC2SS830	197685		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	Nakna	1/0 lyser med fast sken	50.3mm ²
RC-ET-8	198210	0622346	Koppar	Konserverad	1/0 lyser med fast sken	50.2mm ²
RC-EC-8	198160		Koppar	Nakna	1/0 lyser med fast sken	50.2mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Diameter (Ø)	Längd (L)	Enhetens vikt	Överensstämmer med.
---------------	---------------	----------	--------------	-----------	---------------	---------------------


ASC0850	711530		8 mm	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860		8 mm	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685		8 mm	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	0622346	8 mm	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160		8 mm	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per foot (0,3048 m).

Kundanpassade längder finns tillgängliga för en tilläggskostnad.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE