

SBPM/SBPML högpresterande skenmonterat borrar med ihålig kärna, metallpulver



DESIGN

Utformad för användning vid höghastighetsborrning

Klarar ungefär 100 användningar

Borrskär kan omslipas ungefär fem gånger

3/4" (19 mm) Weldon skaft

Kan användas för alla skentyper

Speciellt utvecklad för skenstål

Möjliggör korta borrhålor

Hög slitstyrka ger lång livslängd

SPECIFIKATIONER

Material: Snabbstål

Yta: TIALN-beläggning med flera lager

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Borrdiameter (Ø)	Längd (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm
SBPM1370	716474	13"	61mm

Katalognummer	Artikelnummer	Borrdiameter (Ø)	Längd (L)
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm
SBPML3090	716485	30"	90mm
SBPML3190	716486	31"	90mm

Katalognummer	Artikelnummer	Borrdiameter (Ø)	Längd (L)
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE