

Breda monteringsplattor, MPW



Den extra breda montageplåten erbjuder mer monteringsutrymme och kan vara fullt utrustad innan den monteras i skåpet. Den kan monteras från skåpets sida eftersom den är bredare än skåppöppningens framsida.

DESIGN

Beskrivning: Skapar en installationsyta över hela skåpets bredd. Enkel installation med glidprofiler MTS från sidan. Bredden är lika med skåpets bredd. Vid kombination av skåp kan MPW: erna anslutas och glida in som en installationsyta. Kan inte monteras i det bakre läget.

Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med glidprofil (MTS). Passar endast MCS/MCD skåp.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
MPW1808	2517257	1800mm	800mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1810	2517258	1800mm	1000mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1812	2517259	1800mm	1200mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1816	2503229	1800mm	1600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW2008	2517271	2000mm	800mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW2010	2517272	2000mm	1000mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW2012	2517273	2000mm	1200mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW2016	2503230	2000mm	1600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1805	2503228	1800mm	500mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1806	2517256	1800mm	600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW2005	2517270	2000mm	500mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW2006	2506501	2000mm	600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1206		1200mm	600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1208		1200mm	800mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1212		1200mm	1200mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1406		1400mm	600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1408		1400mm	800mm	25mm	Mjukt stål	Nej

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
MPW1412		1400mm	1200mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1606		1600mm	600mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1608		1600mm	800mm	25mm	Mjukt stål	Nej
MPW1612		1600mm	1200mm	25mm	Mjukt stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 1600 mm breda montageplåtar levereras som två 800 mm breda montageplåtar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE