


B-seriens horisontella hylsa, toppfyllning



The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

DESIGN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Material	Slutför	100% amerikanskt innehåll	Hylsa	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA
RBB14101JAPB	Stål	Vanligt	Ja	Standardlängd	43 mm	#14

Table 2/3

Katalognummer	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)
RBB14101JAPB	45M.	76 mm	54 mm	152 mm	64 mm	26mm

Table 3/3


Katalognummer	Enhetens vikt
---------------	---------------

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE