

CFFP avsmalnande plast skruv-in plugg för A12, A22 och A32K kopplingar



DESIGN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFIKATIONER

Material: Polyeten

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M.	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	59 mm	23 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Färg
EL28CFFP	156070	Svart
EL12CFFP	156010	Röd
EL25CFFP	156060	Röd
EL20CFFP	156050	Gul
EL16CFFP	156030	Svart
EL14CFFP	156020	Grön

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE