

Kabelgenomföring förskruvning Plate tättningsplugg, CEAS



Tättningspluggar för kabelinföringarna i CEP-serien.

BRANSCHSTANDARDER

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Ytbehandling: Vit

Leveransförpackning: 10 st.

Beskrivning: Med CEAS-tättningspluggarna är det enkelt att stänga stansade hål som inte används i CEP-kabelinföringar. Huvudets geometri förhindrar att vattenstänk eller damm tränger in och garanterar IP66-klassningen

Temperaturtålighet: -40 °C till +120 °C

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Kapslingsklass: IP66

Material: Polyamid 6,6

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material	Yta
CEAS02	2mm	2mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS03	3mm	3mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS04	4mm	4mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS05	5mm	5mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS06	6mm	6mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS07	7mm	7mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS09	9mm	9mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS10	10mm	10mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS11	11mm	11mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS12	12mm	12mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS13	13mm	13mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS14	14mm	14mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS15	15mm	15mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS16	16mm	16mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS17	17mm	17mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS22	22mm	22mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad
CEAS08	8mm	8mm	18mm	Kabelhantering	Polyamid	Obehandlad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE