


# Novastar Frame, Heavy-Duty

## Energiföretag



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

## CERTIFIERING



## FUNKTIONER

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Rack Height | Höjd | Bredd | Djup | Färg | Color Code |
|---------------|-------------|------|-------|------|------|------------|
|---------------|-------------|------|-------|------|------|------------|

|           |      |         |        |         |            |          |
|-----------|------|---------|--------|---------|------------|----------|
| 28230-056 | 12 U | 589 mm  | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-189 | 12 U | 589 mm  | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-192 | 16 U | 767 mm  | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-193 | 16 U | 767 mm  | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-310 | 16 U | 767 mm  | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-370 | 16 U | 767 mm  | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-430 | 16 U | 767 mm  | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-196 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-197 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-314 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-374 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-434 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-200 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-201 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-319 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-379 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-439 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-204 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-205 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |

|           |      |         |        |         |            |          |
|-----------|------|---------|--------|---------|------------|----------|
| 28230-328 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-388 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-448 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-208 | 38 U | 1745 mm | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-209 | 38 U | 1745 mm | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-332 | 38 U | 1745 mm | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-392 | 38 U | 1745 mm | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-452 | 38 U | 1745 mm | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-212 | 43 U | 1967 mm | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-213 | 43 U | 1967 mm | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-337 | 43 U | 1967 mm | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-397 | 43 U | 1967 mm | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-457 | 43 U | 1967 mm | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-216 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 900 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-217 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 1000 mm | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-341 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 500 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-401 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 600 mm  | Black Grey | RAL 7021 |
| 28230-461 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 800 mm  | Black Grey | RAL 7021 |

Table 2/2

| Katalognummer | Frame Material | Product Type | Statisk belastning | Typ |
|---------------|----------------|--------------|--------------------|-----|
|---------------|----------------|--------------|--------------------|-----|

|           |           |                    |         |               |
|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------|
| 28230-056 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-189 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-192 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-193 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-310 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-370 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-430 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-196 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-197 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-314 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-374 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-434 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-200 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-201 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-319 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-379 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-439 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-204 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-205 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |

|           |           |                    |         |               |
|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------|
| 28230-328 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-388 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-448 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-208 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-209 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-332 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-392 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-452 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-212 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-213 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-337 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-397 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-457 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-216 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-217 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-341 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-401 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |
| 28230-461 | Aluminium | Cabinet/Rack Frame | 400 kgf | Extra kraftig |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**